Motorisation R90



Description du produit

L'Empulse R90 est une roue motorisée compacte, discrète et facilement intégrable sous votre fauteuil roulant. Elle vous assiste dans vos déplacements intérieurs et extérieurs sans modifier la maniabilité ou la structure de votre fauteuil. Grâce à une commande simple, une batterie amovible et un montage sécurisé V-Lock™, le R90 offre une expérience de conduite souple et intuitive, idéale pour réduire la fatigue physique tout en améliorant la mobilité.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Poids utilisateur max.: 125 kg

Vitesse max.: 6 km/h ou 9 km/h (selon configuration)

· Autonomie:

Batterie standard (2,5 Ah) : jusqu'à 15,7 km
Batterie augmentée (5 Ah) : jusqu'à 31,4 km

• Poids:

• Unité motrice (sans batterie) : 5,9 kg

Batterie standard : 0,7 kgBatterie augmentée : 1,2 kg

• Temps de charge :

2,5 Ah: 1h - 5 Ah: 2h
Moteur: 250 W - 22 Nm
Batterie: Lithium-Ion 36 V

Bluetooth® : Oui, commande sans fil

Inclinaison max. supportée : 6°

• Compatibilité:

Fauteuils roulants pliables et à châssis fixe

Diamètre tube axe : 22–45 mm - Hauteur tube axe : 283–336 mm - Largeur châssis (pliable) : 300–530 mm



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS

Motorisation R90



AVANTAGES PRINCIPAUX

- Roue relevable : supprime toute résistance lorsque l'assistance n'est pas nécessaire
- · Suspension intégrée : réduction des vibrations, conduite douce
- Commande intuitive : une simple pression pour démarrer et régler la vitesse
- App mobile R90 (Android/iOS) : profils de conduite, état de la batterie, réglages personnalisés
- Montage V-Lock™: rapide, sécurisé, possible même en étant assis
- Batterie amovible et vol approuvé (selon modèle)
- Maniabilité préservée : pas d'impact sur le rayon de braquage
- Accessoires inclus : batterie, chargeur, boîtier de commande, sac de transport
- · Voyage en avion possible : batteries compatibles IATA





BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires
Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates
T. 022 794 52 54

